

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 9672.167

### Drzwi dzielone

Stan: 08.02.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 9672.167 - Drzwi dzielone do TS

Strona otwierania drzwi do wyboru: z prawej lub z lewej.



## Cechy

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.       | TS 9672.167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wersja        | z szybą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opis produktu | Nadaje się do szaf TS zamiast drzwi lub tylnej ściany. Drzwi dzielone można dowolnie łączyć ze sobą. W górnym i dolnym końcu wymagana jest każdorazowo osłona czołowa. Zamknięcie do wyboru: z prawej lub z lewej strony. W przypadku drzwi bez szyby (wysokość 600 – 1000 mm) możliwy jest montaż ramy monitora SZ 2305.000. Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową, wymienny na wkładki zamków, wykonanie F, a od wysokości 600 mm na uchwyt Komfort. |
| Materiał      | Blacha stalowa, 2 mm<br>Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Powierzchnia  | Lakier strukturalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kolor         | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Cechy

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres dostawy                 | Poprzeczka działowa<br>Zawiasy<br>Części zamknięcia<br>Wraz z zestawem montażowym |
| Wymiary                        | Szerokość: 600 mm<br>Wysokość: 600 mm                                             |
| Pasujący do                    | Szerokość: = 600 mm                                                               |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 54, w przypadku kompletnej szafy                                               |
| Opak.                          | 1 szt.                                                                            |
| Waga netto                     | 5.06                                                                              |
| Masa brutto                    | 6.64                                                                              |
| Numer taryfy celnej            | 94039910                                                                          |
| EAN                            | 4028177697881                                                                     |
| ETIM 9                         | EC002525                                                                          |
| ECLASS 8.0                     | 27182204                                                                          |