

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 9672.186

### Drzwi dzielone

Stan: 28.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 9672.186 - Drzwi dzielone do TS

Strona otwierania drzwi do wyboru: z prawej lub z lewej.



## Cechy

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.        | TS 9672.186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opis produktu  | Nadaje się do szaf TS zamiast drzwi lub tylnej ściany. Drzwi dzielone można dowolnie łączyć ze sobą. W górnym i dolnym końcu wymagana jest każdorazowo osłona czołowa. Zamknięcie do wyboru: z prawej lub z lewej strony. W przypadku drzwi bez szyby (wysokość 600 – 1000 mm) możliwy jest montaż ramy monitora SZ 2305.000. Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową, wymienny na wkładki zamków, wykonanie F, a od wysokości 600 mm na uchwyt Komfort. |
| Materiał       | Blacha stalowa, 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Powierzchnia   | Lakier strukturalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kolor          | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zakres dostawy | Poprzeczka działowa<br>Zawiasy<br>Części zamknięcia<br>Wraz z zestawem montażowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Cechy

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Wymiary                        | Szerokość: 800 mm<br>Wysokość: 600 mm     |
| Pasujący do                    | Szerokość: = 800 mm                       |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 54, w przypadku kompletnej szafy       |
| Opak.                          | 1 szt.                                    |
| Waga netto                     | 9,249 kg                                  |
| Masa brutto                    | 9,762 kg                                  |
| Numer taryfy celnej            | 94039910                                  |
| ETIM 9                         | EC002525                                  |
| ECLASS 8.0                     | 27182204                                  |
| Opis produktu                  | SV Drzwi dzielone. SxW: 800x600 mm, do TS |