



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9782.818

CS Toptec, z możliwością łączenia szeregowego

Stan: 17.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9782.818 - CS Toptec, z możliwością łączenia szeregowego

Zewnętrzna obudowa o podwójnych ścianach z możliwością szeregowania, z cokołem 100 mm, drzwiami, tylną ścianą i idealnie łączonym dachem chroniącym przed czynnikami atmosferycznymi. Do dyspozycji jest kompletna rama szafy do wydajnej i uniwersalnej zabudowy wnętrza. Obudowa jest przygotowana do montażu klimatyzatora naściennego Blue e+ Outdoor.



Cechy

Nr kat.	CS 9782.818
Wersja	do szeregowania Z wycięciem dla klimatyzatora outdoor 1,5 kW
Materiał	Rama obudowy: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) Elementy płaskie i osłony cokołu: aluminium, AlMg3 Daszek przeciwdeszczowy: aluminium
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo Odporny na UV czysty poliester
Kolor	RAL 7035

Cechy

Zakres dostawy	Zewnętrzna obudowa o podwójnych ścianach z możliwością szeregowania Rama szafy z otworowaniem systemowym 25 mm w ramach dachowych i podłogowych oraz z profilami pionowymi z 2 płaszczyznami mocowania Drzwi przednie z zawiasami, uchwyt dźwigni przechylnej i wkładka półcylicydryczna, zamknięcie BJ20027 Ściana tylna Dach przeciwdeszczowy Cokół z przykręcanymi płytami kołnierzowymi i przykręcanymi osłonami z przodu i z tyłu
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 1.200 mm Głębokość: 800 mm
Wymiary	Wysokość całkowita: 1.345 mm Wysokość dachu przeciwdeszczowego: 45 mm Wysokość cokołu: 100 mm
Ilość drzwi	1
Zamknięcie	Wersja z zamknięciem: Blokada 4-punktowa Liczba zamknięć: 1 Wkładka zamka: BJ20027
Płyta kołnierzowa	Wielkość: 2 Ilość: 2
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Klasa ochrony NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Kod IK	IK10
Wskazówka	Wszystkie elementy płaskie podwójne i uziemione (ściana zewnętrzna na ścianie wewnętrznej) Do montażu szafy pojedynczej są potrzebne ściany boczne do CS Toptec, szeregowo
Uwaga dot. nr kat.	Do zamknięcia wycięcia potrzebny jest klimatyzator lub blacha adaptera
Opak.	1 szt.
Waga netto	63,5 kg

Cechy

Masa brutto	73,5 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis produktu	CS Toptec, szeregowy, SxWxG: 800x1200x800 mm, z wycięciem dla klimatyzatora outdoor 1,5 kW

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności