Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





AE 1011.600 Caixas AE

Estado: 15-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



AE 1011.600 - Caixas AE Aço inoxidável

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.

Recursos

Cód. Ref.	AE 1011.600
Material	Caixa: aço inoxidável Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície	Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento	Caixa com porta(s) Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção NEMA	NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 380 mm Altura: 300 mm Profundidade: 210 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	334 mm x 275 mm
Quantidade de portas	1
Quantidade de fechos	1
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm Material lock: Zinco fundido sob pressão, niquelado
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.	1 unid.

© Rittal 2025

Recursos

Peso líquido 7.6 Peso bruto 8 Número da tarifa alfandegária 94032080 EAN 4028177532328 E-Number Sweden E3404510 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261 ECLASS 8.0 27180101		
Número da tarifa alfandegária 94032080 EAN 4028177532328 E-Number Sweden E3404510 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261	Peso líquido	7.6
EAN 4028177532328 E-Number Sweden E3404510 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261	Peso bruto	8
E-Number Sweden E3404510 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261	Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261	EAN	4028177532328
ETIM 8 EC000261	E-Number Sweden	E3404510
	ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0 27180101	ETIM 8	EC000261
	ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3