


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1586.000

Caixas bus KX

Estado: 29-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1586.000 - Caixas bus KX Aço inoxidável

A caixa bus KX em aço inoxidável oferece acesso facilitado pelas dobradiças de 180° de série, além de ter um elevado grau de proteção de IP66.



Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | KX 1586.000 |
| Descrição do produto | A caixa compacta KX, caixa bus KX, em aço inoxidável oferece versatilidade na instalação interna e acesso facilitado ao seu interior pelas dobradiças de 180° de série. |
| Material | Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido Dobradiça: zinco fundido sob pressão |
| Superfície | Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180) Dobradiças de 180°: cromadas |
| Escopo de fornecimento | Caixa com tampa Dobradiças de 180° Fecho rápido incluindo buchas plásticas |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66 |

Recursos

| | |
|---|---|
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Type 3R Type 4 Type 4X Tipo 12 |
| Dimensões | Largura: 600 mm Altura: 200 mm Profundidade: 120 mm |
| Espessura da tampa | 1,25 mm |
| Espessura da caixa | 1,25 mm |
| Material básico | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 4,891 kg |
| Peso bruto | 4,894 kg |
| PCF/emb (cadle to gate) | 18,49 |
| Número da tarifa alfandegária | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrição do produto | KX Caixa bus, LAP: 600x200x120 mm, aço inoxidável 1.4301, com tampa montada com dobradiça, com fechos rápidos |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Aprovações | Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register |
| Explicações | Declaration of conformity PCF-declaration |