Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4051.132 Wire Station WS 540

Estado: 14-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



AS 4051.132 - Wire Station WS 540

Wire Station móvel com ajuste da altura e aplicação versátil na área de produção. Possibilita o trabalho ergonômico e sem cansaço ao processar os cabos.



Recursos

Cód. Ref.	AS 4051.132
Modelo	Edição do Wire Terminal
Descrição do produto	Wire Station móvel com ajuste da altura e aplicação versátil na área de produção. Possibilita o trabalho ergonômico e sem cansaço ao processar os cabos.
Vantagens	Mesa com ajuste elétrico entre 710 e 1250 mm para a altura perfeita de trabalho
	Tampo de mesa multiplex lavável e resistente a riscos
	Solução ideal em combinação com as máquinas de corte e
	crimpagem, bem como aplicação dos cabos pré-confeccionados na máquina Wire Terminal
	Escala integrada para medição rápida à mão
	Preparada para instalação de um monitor para processar os cabos com o Eplan Smart Wiring
	Ampliação perfeita com prateleiras para caixas e rolos de cabos,
	bem como suportes para ferramentas e peças pequenas
	Utilização versátil na área de produção pelas rodas de borracha
	Gaveta com shadow board preparada para ferramentas

© Rittal 2025

Recursos

Escopo de fornecimento	Wire Station com dispositivo elétrico de ajuste da altura
	Cabo de ligação com 7 m
	Régua com 7 tomadas com interruptor basculante
	1 Wire Station WS 540
	2 prateleiras
	1 suporte de componentes, à esquerda
	1 fixação do monitor
	1 luminária de trabalho LED
	4 treliças de fixação verticais
	4 cantoneiras adaptadoras
	1 suporte de Mini PC
	1 porta-magazines
	1 régua com 5 tomadas
	1 lixeira
	1 suporte de pacotes de cabos, à esquerda 1 suporte de pacotes de cabos, à direita
	1 suporte de pacotes de cabos, a direita 1 suporte de aros, à esquerda
	1 suporte de aros, à direita
	1 roteamento dos cabos na treliça de fixação vertical
Indicação de montagem	A treliça de fixação vertical (Cód. Ref. 4051.106) é necessária para acessórios como o suporte de caixas, porta-magazines, etc.
Tensão de entrada	230 V AC, 50 Hz
Altura de trabalho	Working height (min.): 710 mm
	Working height (min.): 7.70 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	sim
Aplicações	Para utilização junto com o Wire Terminal WT da Rittal
Emb.	1 unid.
Peso líquido	173.8
Peso bruto	242.3
Número da tarifa alfandegária	84571090
EAN	4028177963641
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100208

© Rittal 2025 3

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

© Rittal 2025