

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4155.510 Luminária universal

Estado: 02-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4155.510 - Luminária universal com detector de movimento integrado

Luminária para armário com caixa isolada em plástico, detector de movimento e tensão de alimentação de 110 - 240 V AC 50/60 Hz.



Recursos

Cód. Ref.	SZ 4155.510
Descrição do produto	Lâmpada fluorescente compacta de 18 W com elevada potência de iluminação.
Vantagens	Montagem simples e rápida
Material	Plástico
Escopo de fornecimento	Luminária universal Detector de movimento integrado Lâmpada Cobertura da lâmpada Inclui material de fixação
Potência nominal	18 W
Ballast	Reator eletrônico de longo alcance
Opções de conexão	Alimentação através de conector Cabo de passagem (estruturação de fileiras de luminárias)
Integrated motion sensor	sim
Lâmpada	Lâmpada fluorescente compacta, soquete 2G11
Grau de proteção	I (condutor de proteção)
Interruptor (tipo)	Integrado, liga/desliga/ativado pelo detector de movimento

Recursos

Light cover	sim
Tipo de montagem de luminárias	Parafusado
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase	2500 V AC
Tensão nominal de isolamento	250 V AC
Instalações possíveis	Perfil horizontal TS do quadro do teto: direto Perfil vertical TS, SE: com cantoneira adaptadora TS Perfis SE atrás e na frente do quadro de teto: com cantoneira adaptadora TS Perfis SE na lateral dos quadros do teto: direto AE, CM, TP: com ângulo universal AE: com trilho para montagem interna
Dimensões	Largura: 345 mm Altura: 95 mm Profundidade: 55 mm
Faixa de temperatura de serviço	-15 °C...45 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-20 °C...70 °C
Tensão nominal de serviço	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,696 kg
Peso bruto	0,877 kg
Número da tarifa alfandegária	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Descrição do produto	SZ LUMINARIA UNIVERSAL 18W,110-240V

Aprovações

Aprovações	CSA UL VDE
------------	------------------

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK