


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 4650.100

Sistema de armário para PC

Estado: 15-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

PC 4650.100 - Sistema de armário para PC Aço inoxidável

Sistemas de gabinetes para PC com base na linha VX SE em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304). Princípio de design idêntico ao modelo PC em chapa de aço. A praticidade da porta traseira facilita o acesso para fazer a manutenção. Elevado grau de proteção contra o acesso indevido graças à adaptação perfeita do teto e das laterais, bem como travamento interno das portas transparentes e gaveta para teclado travável.



Recursos

| | |
|------------------------|---|
| Cód. Ref. | PC 4650.100 |
| Modelo | Aço inoxidável |
| Material | Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm Porta traseira: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm Chapas de base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm Campo para monitor: vidro de segurança com espessura de 4 mm |
| Superfície | Acabamento polido (grão 400) |
| Escopo de fornecimento | Armário fechado nas laterais e em cima Porta traseira com fecho de barra Porta superior transparente travada por dentro Prateleira Gaveta para teclado com frente com abertura horizontal para servir de apoio para as mãos e mousepad Fecho nº 3524 E Porta inferior com fecho de barra Chapas de base partidas |

Recursos

| | |
|--|---|
| Dimensões | Largura: 600 mm Altura: 1.600 mm Profundidade: 630 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55 |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 12 |
| Material básico | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 115 |
| Peso bruto | 120.5 |
| EAN | 4028177682016 |
| ETIM 9 | EC002502 |
| ETIM 8 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |

Aprovações

| | |
|--------------|--|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Superfície |
| Explicações | Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |