

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.200 Mesa de montagem

Estado: 09-10-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.200 - Mesa de montagem

As mesas de montagem são móveis e inclináveis e, dependendo da versão, com altura ajustável para a montagem de placas, caixas e armários.

Recursos

| | |
|---------------------------------|---|
| Cód. Ref. | AS 4050.200 |
| Modelo | 200 EN (ajuste elétrico da inclinação) |
| Descrição do produto | As mesas de montagem são móveis e inclináveis e, dependendo da versão, com altura ajustável para a montagem de placas, caixas e armários. |
| Vantagens | <ul style="list-style-type: none">Possibilita o trabalho ergonômico e protege as costasPosicionamento em qualquer local da produção por não depender da rede de energia elétricaOcupa pouco espaço quando não está sendo utilizadaFacilidade no manuseio devido aos quatro rodízios com função de trava totalVersatilidade na fixação das placas de montagem por meio de tensores |
| Dados técnicos | Ajuste da inclinação de aproximadamente 0 – 80° |
| Escopo de fornecimento | <ul style="list-style-type: none">Mesa de montagem1 embalagem com um tensor inferior1 embalagem com um tensor superiorCarregadorBateria |
| Nota | O alargamento da mesa de montagem possibilita obter uma superfície de processamento máxima de 1900 x 1900 mm. |
| Dimensões da máquina | <ul style="list-style-type: none">Largura: 1.400 mmProfundidade: 1.250 mm |
| Dimensions support surface max. | <ul style="list-style-type: none">Largura: 1.110 mmAltura: 1.900 mm |
| Dimensions support surface min. | <ul style="list-style-type: none">Largura: 1.110 mmAltura: 1.230 mm |
| Capacidade de carga | 200 kg |

Recursos

| | |
|-------------------------------|--|
| Altura de trabalho | Working height (min.): 90 cm Working height (max.): 90 cm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 130 |
| Peso bruto | 148 |
| Número da tarifa alfandegária | 84279000 |
| EAN | 4028177804616 |
| ETIM 9 | EC002224 |
| ETIM 8 | EC002224 |
| ECLASS 8.0 | 36659090 |

Aprovações

| | |
|-------------|---------------------------|
| Explicações | Declaration of conformity |
|-------------|---------------------------|