


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4579.000

Trilho de montagem

Estado: 08-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4579.000 - Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.



Recursos

| | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref. | TS 4579.000 |
| Descrição do produto | Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos. |
| Dados técnicos | Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm |
| Material | Chapa de aço |
| Superfície | Galvanizado |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Comprimento | 790 mm |
| Adequado para portas com largura | 900 mm |
| Opções de montagem do VX SE | In door width 900 mm In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level |
| Opções de montagem da AX | In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX |
| Opções de montagem na AX em aço inoxidável | Em caixas com 800 mm de largura Em portas com 800 mm de largura, em combinação com a régua perfurada |
| Opções de montagem do TS | In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level |

Recursos

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opções de montagem do TP | In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD |
| Adequado para | Tipo de caixa: TS VX SE TP AX Largura/profundidade: 800 mm |
| Emb. | 20 unid. |
| Peso líquido | 8 |
| Peso bruto | 8.1 |
| PCF/emb (cadle to gate) | 31,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098 |
| EAN | 4028177103351 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |