


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4696.000 Trilho de montagem

Estado: 10-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4696.000 - Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.



## Recursos

Cód. Ref.	TS 4696.000
Descrição do produto	Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Dados técnicos	Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Comprimento	540 mm
Opções de montagem do VX	In enclosure width/depth 600 mm
Opções de montagem do VX SE	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Opções de montagem da AX	In door width 600 mm, with cam lock In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
Opções de montagem na AX em aço inoxidável	Em portas com 600 mm de largura, na porta de encosto, em combinação com a régua perfurada
Opções de montagem do PC	Em armários com 600 mm de largura, no nível de montagem externo

# Recursos

Opções de montagem do IW	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Opções de montagem do TS	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Opções de montagem da AE	In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
Opções de montagem do TP	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Opções de montagem na base soleira VX	Em bases soleiras com 600 mm de largura/profundidade, nos acabamentos, em combinação com a cantoneira para montagem interna da base soleira
Adequado para	Tipo de caixa: VX TS VX SE TP PC IW AX AE Largura/profundidade: 600 mm
Adequado para	Sistema de base soleira VX
Emb.	20 unid.
Peso líquido	5,22 kg
Peso bruto	5,54 kg
PCF/emb (cadle to gate)	21,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	TS Trilho de montagem, para VX, TS, VX SE, TP, para o nível de montagem externo: para L/P: 600 mm, C: 540 mm

# Aprovações

---

Explicações

PCF-declaration