


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6701.000 Base do console CX

Estado: 11-07-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6701.000 - Base do console CX

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



Recursos

| | |
|------------------------|---|
| Cód. Ref. | CX 6701.000 |
| Modelo | Base |
| Material | Armário: chapa de aço de 1,5 mm Porta: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço de 2,5 mm |
| Superfície | Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Armário aberto na parte superior Porta dianteira única ou dupla, com sistema de fecho de 3 pontos Placa de montagem Chapas de base Fecho: palheta dupla de 3 mm |
| Dimensões | Largura: 800 mm Altura: 675 mm Profundidade: 400 mm |

Recursos

| | |
|--|--|
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 720 mm x 625 mm |
| Quantidade de portas | 1 |
| Ângulo de abertura da porta | 130° |
| Código IK | IK10 |
| Nota | É necessária uma placa de cobertura para fechar a base do console Para estruturar um console de 2 partes, são necessárias uma mesa de comando e uma placa de cobertura para mesa de comando Para estruturar um console de 3 partes, são necessários uma mesa de comando e um console |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Material básico | Chapa de aço |
| Quantidade de fechos | 1 |
| Modelo do fecho | Sistema de fecho de 3 pontos |
| Aplicação do fecho | Palheta dupla de 3 mm |
| Fecho | Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 38,5 kg |
| Peso bruto | 39,875 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Descrição do produto | CX Sistema de console, base, LAP: 800x675x400 mm, chapa de aço |

Aprovações

Aprovações

UL + C-UL (listed)

Explicações

Declaration of conformity