

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.000

Sistema de armário para PC

Estado: 01-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.000 - Sistema de armário para PC

Para o acondicionamento seguro de todos os componentes do terminal, do monitor ao teclado, passando pelo computador. Oferece elevado nível de conforto com o mais moderno design. A proteção perfeita contra umidade, impurezas, variações de temperatura e acesso indevido.

Recursos

Cód. Ref.	PC 5366.000
Modelo	Com porta superior transparente, gaveta para teclado e prateleira
Descrição do produto	Para o acondicionamento seguro de todos os componentes do terminal, do monitor ao teclado, passando pelo computador. Oferece elevado nível de conforto com o mais moderno design. A proteção perfeita contra umidade, impurezas, variações de temperatura e acesso indevido.
Material	Armário, porta, porta traseira, painel de montagem e superfícies de apoio: chapa de aço Puxadores, acabamentos decorativos: plástico Acabamentos da porta: alumínio Visor: vidro de segurança com espessura
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Painel de montagem e superfícies de apoio: pintura eletrostática a pó
Cor	Armário, porta, acabamentos decorativos e superfícies de apoio: RAL 7035 Puxador: semelhante a RAL 9006 Campo para monitor e mesa de comando com porta: RAL 7015
Escopo de fornecimento	Armário, porta e porta traseira Porta superior transparente Gaveta para teclado Prateleira
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 1.600 mm Profundidade: 636 mm

Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Grau de proteção NEMA	NEMA 12
Dimensões máximas do teclado (L x A x P)	480 x 70 x 260 mm
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	96,4 kg
Peso bruto	101,4 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Descrição do produto	RACK PC 600X1600X636MM-GAV. EXTRAIVEL (BASE SE8)

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK