

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SE 5833.500**

**Sistema de armário individual SE 8**

Estado: 21-06-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5833.500 - Sistema de armário individual SE 8

Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com quadro perfilado. Instalação interna totalmente compatível com TS 8, favorecendo a integração total na família de produtos TS 8. Armários com largura entre 600 e 1800 mm. Montagem rápida com laterais perfiladas.



## Recursos

|            |  |
|------------|--|
| Cód. Ref.  | SE 5833.500  |
| Material   | Armário: chapa de aço de 1,5 mm<br>Porta: chapa de aço de 2,0 mm<br>Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm<br>Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm<br>Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm |
| Superfície | Armário, porta e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada<br>Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas   |
| Cor        | RAL 7035   |

## Recursos

---

|   |  |
|---|--|
| Escopo de fornecimento                        | Armário fechado nas laterais e em cima<br>Porta(s)<br>Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda<br>Placa de montagem<br>Chapas de base<br>Painel traseiro removível<br>Fecho: palheta dupla de 3 mm<br>2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm<br>Painel traseiro inteiriço |
| Dimensões                                     | Largura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidade: 500 mm  |
| Dimensões da placa de montagem (L x A)        | 699 mm x 1.896 mm  |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55  |
| Grau de proteção NEMA                         | NEMA 12<br>NEMA 3R   |
| Código IK                                     | IK10   |
| Quantidade de portas                          | 1  |
| Material básico                               | Chapa de aço   |
| Emb.  | 1 unid.  |
| Peso líquido                                  | 135 kg   |
| Peso bruto                                    | 138 kg   |
| Número da tarifa alfandegária                 | 94032080   |
| ECLASS 8.0                                    | 27180101   |
| Descrição do produto                          | SE8 ARM.INDIVIDUAL 1PRT C/800x2000x500   |

## Aprovações

---

# Aprovações

---

Aprovações

UL + C-UL (listed)

---

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK