

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5843.500

Sistema de armário individual SE 8

Estado: 21-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5843.500 - Sistema de armário individual SE 8

Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com quadro perfilado. Instalação interna totalmente compatível com TS 8, favorecendo a integração total na família de produtos TS 8. Armários com largura entre 600 e 1800 mm. Montagem rápida com laterais perfiladas.



Recursos

| | |
|------------|--|
| Cód. Ref. | SE 5843.500 |
| Material | Armário: chapa de aço de 1,5 mm Porta: chapa de aço de 2,0 mm Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm |
| Superfície | Armário, porta e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas |
| Cor | RAL 7035 |

Recursos

| | |
|---|--|
| Escopo de fornecimento | Armário fechado nas laterais e em cima Porta(s) Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda Placa de montagem Chapas de base Painel traseiro removível Fecho: palheta dupla de 3 mm 2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm Painel traseiro inteiriço |
| Dimensões | Largura: 1.200 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 400 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 1.099 mm x 1.896 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 12 NEMA 3R |
| Código IK | IK10 |
| Quantidade de portas | 2 |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 175,4 kg |
| Peso bruto | 187,8 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrição do produto | SE8 ARM.INDIVIDUAL 2PRT C/1200x2000x400 |

Aprovações

Aprovações

Aprovações

UL + C-UL (listed)

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK