

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5853.500

## Sistema de armário individual SE 8

Estado: 07-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5853.500 - Sistema de armário individual SE 8 Aço inoxidável

Armários com largura entre 600 e 1200 mm. Montagem rápida com laterais perfiladas.



## Recursos

|                      |  |
|----------------------|--|
| Cód. Ref.            | SE 5853.500  |
| Descrição do produto | O sistema de armário individual baseia-se na plataforma TS 8. A linha de acessórios para configuração interna do TS 8 pode ser utilizada sem quaisquer restrições.   |
| Material             | Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido<br>Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido<br>Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido<br>Chapas de base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm<br>Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm |
| Superfície           | Armário, porta e painel traseiro: acabamento polido (grão 400)<br>Chapas de base: superfície sem acabamento<br>Placa de montagem: galvanizada  |

# Recursos

|   |   |
|---|---|
| Escopo de fornecimento                        | Armário fechado nas laterais e em cima<br>Porta(s)<br>Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda<br>Painel traseiro removível<br>Placa de montagem<br>Chapas de base<br>Fecho: palheta dupla de 3 mm<br>2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm |
| Dimensões                                     | Largura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidade: 600 mm   |
| Dimensões da placa de montagem (L x A)        | 699 mm x 1.896 mm   |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55   |
| Grau de proteção NEMA                         | NEMA 12<br>NEMA 3R  |
| Código IK                                     | IK10  |
| Quantidade de portas                          | 1   |
| Nota  | Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx.   |
| Material básico                               | Aço inoxidável  |
| Emb.  | 1 unid.   |
| Peso líquido                                  | 138,5 kg  |
| Peso bruto                                    | 145,8 kg  |
| Número da tarifa alfandegária                 | 94032080  |
| ETIM 9  | EC000261  |
| ECLASS 8.0                                    | 27180101  |
| Descrição do produto                          | SE ARMARIO INDIVIDUAL INOX 800X2000X600   |

# Aprovações

---

Aprovações

UL + C-UL (listed)

---

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK