

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6321.000

# Painel de comando para monitor TFT de mesa de até 24"

Estado: 05-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6321.000 - Painel de comando para monitor TFT de mesa de até 24"

Conexão VESA 75/100 VESA integrada. Proteção eficaz com design moderno para monitores TFT convencionais de mesa de até 24" nos formatos 16:9 e 16:10. Elevado grau de proteção IP 65.

## Recursos

Cód. Ref.	CP 6321.000
Modelo	Visor com vidro de segurança
Descrição do produto	Para a montagem de monitores TFT convencionais de mesa com tela com diagonal de até 24" nos formatos 16:9/16:10
Material	Painel e porta: chapa de aço Puxadores: alumínio Acabamentos: plástico Visor: vidro de segurança com espessura Suporte para monitor TFT: chapa de aço
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Puxador: anodizado natural
Cor	Painel e porta: RAL 7035 Puxador: anodizado natural Acabamentos: semelhante a RAL 7024
Escopo de fornecimento	Painel com recorte e reforço para conexão de braço articulado com Ø de 130 mm Visor Suporte para o monitor TFT de mesa com conexão VESA 75/100 Puxadores laterais e acabamentos Porta traseira com dobradiça montada à direita Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Dimensões	Largura: 650 mm Altura: 450 mm Profundidade: 155 mm

## Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 65
Quantidade de fechos	1
Nota	<p>O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.</p> <p>Opcional: conexão de braços articulados com Ø 130 mm, preparada fora do centro da placa de reforço, podendo ser simplesmente perfurada</p> <p>Fecho, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A, tambores de segurança, puxadores em plástico e puxadores do modelo B</p>
Material básico	Alumínio
Fecho	<p>Modelo do fecho: lingueta</p> <p>Quantidade de fechos: 1</p> <p>Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm</p>
Emb.	1 unid.
Peso líquido	16,468 kg
Peso bruto	17,335 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Descrição do produto	CP PAINEL DE COMANDO TFT ATÉ 24"

## Aprovações

Explicações	<p>Declaration of conformity</p> <p>Declaración de conformidad UK</p>
-------------	---