

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6536.010**

**Painéis de comando com porta**

Estado: 05-04-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6536.010 - Painéis de comando com porta Aço inoxidável

Painéis de comando com porta em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e alças em plástico aprovado para uso no segmento alimentício. Possibilidade de combinação com o sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável.



## Recursos

|                        |  |
|------------------------|--|
| Cód. Ref.              | CP 6536.010  |
| Modelo                 | Com conexão de braços articulados CP 40, aço inoxidável  |
| Material               | Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)<br>Puxadores: Plástico para produtos alimentares, tingido a azul  |
| Superfície             | Acabamento polido (grão 400)   |
| General colour         | Aço inoxidável   |
| Cor                    | Puxadores: semelhante a RAL 5002   |
| Escopo de fornecimento | Painel totalmente fechado<br>Recorte e reforço para sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável<br>Fecho com placa de guia<br>Porta com quadro compacto e puxadores laterais<br>Fecho: palheta dupla de 3 mm |
| Dimensões              | Largura: 400 mm<br>Altura: 300 mm<br>Profundidade: 150 mm  |

## Recursos

|  |   |
|--|---|
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 66   |
| Protection category NEMA                       | NEMA 12   |
| Nota   | O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.<br>Fecho de palheta dupla de 3,0 mm, podendo ser substituído pelos fechos de 41 mm, pelos puxadores em plástico ou pelos puxadores do modelo C |
| Material básico                                | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)  |
| Nota sobre o código de referência              | Placa de montagem 5050.430 adequada com pacote 5050.507   |
| Emb.   | 1 unid.   |
| Peso líquido                                   | 7,125 kg  |
| Peso bruto                                     | 7,44 kg   |
| Número da tarifa alfandegária                  | 94032080  |
| ETIM 9   | EC002504  |
| ECLASS 8.0                                     | 27180505  |
| Descrição do produto                           | Caixa COMANDO C/PORTA BASE AE INOX 400X300X   |

## Aprovações

|             |  |
|-------------|--|
| Aprovações  | UL   |
| Explicações | Declaration of conformity<br>Declaración de conformidad UK |