


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7485.035

Prateleira para fixação no quadro

Estado: 04-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7485.035 - Prateleira para fixação no quadro para armários com 600 mm e 800 mm de largura

Para montagem em armários e racks sem fixação de 482,6 mm (19").

Recursos

| | |
|------------------------|---|
| Cód. Ref. | DK 7485.035 |
| Modelo | perfuradas |
| Descrição do produto | Para fixação no quadro, para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19"). |
| Vantagens | Os pinos ou trilhos de fixação podem ser montados na profundidade do armário em intervalos de 25 mm Os furos para os puxadores já estão feitos |
| Aplicações | Para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19") |
| Material | Chapa de aço |
| Superfície | Com pintura |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Prateleira perfurada 2 trilhos de fixação |
| Instalações possíveis | Montagem fixa: prateleira, 50 kg com pinos de fixação no chassi de montagem Montagem fixa: prateleira, 100 kg com trilhos de fixação no chassi de montagem Profundidade variável: prateleira com trilhos telescópicos no chassi de montagem |
| Capacidade de carga | Carga da superfície de 100 kg |
| Indicação de montagem | Para o nível de montagem interno são necessários dois sistemas de chassi adicionais |
| Nota | Profundidade máxima das prateleiras = profundidade do armário -100 mm |

Recursos

| | |
|---|---|
| Dimensões | Largura: 671 mm Altura: 45 mm Profundidade: 500 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: VX VX IT TS IT Largura: 800 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 8,17 kg |
| Peso bruto | 8,6 kg |
| PCF/emb (cadle to gate) | 32,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Descrição do produto | BANDEJA PERFURADA 100KG 7035 |