


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7501.000

VerticalBox

Estado: 30-01-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7501.000 - VerticalBox

Caixa compacta de 19" para pequenas redes aplicável como caixa para fixação em parede, por baixo de mesas ou na mesa.



Recursos

Cód. Ref.	DK 7501.000
Descrição do produto	Caixa compacta de 19" para redes pequenas
Vantagens	<p>Aplicação como caixa para fixação em parede ou para uso embaixo ou em cima da mesa</p> <p>Acesso livre em três lados para efetuar a montagem interna</p> <p>Ventilação passiva através das ranhuras de ventilação</p> <p>Painel traseiro preparado para instalação de ventilador</p> <p>Instalação da porta à direita ou à esquerda</p> <p>Instalação lateral, vertical e compacta dos componentes de 19"</p>
Material	<p>Chapa de aço</p> <p>Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm</p>
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035

Recursos

Escopo de fornecimento	Caixa com porta transparente Laterais (1 x livre, 1 x encaixada) com ranhuras de ventilação Recortes para entrada dos cabos pelo teto ou pela base Painel traseiro encaixado contendo recortes para entrada dos cabos e instalação de ventilador Nível de fixação de 19", 5 UA, horizontal na parte dianteira e traseira, profundidade variável, distância entre os níveis de 434 a 489 mm Fecho de segurança 12321 na porta, nas laterais e no painel traseiro 4 pés em plástico autoadesivos
Unidades de altura	5 UA
Dimensões	Largura: 300 mm Altura: 540 mm Profundidade: 600 mm
Altura de montagem dos componentes	5 UA
Material básico	Chapa de aço
Capacidade de carga	250 N
Capacidade máxima de carga (estática) por armário segundo a norma UL 2416	250 N
Emb.	1 unid.
Peso líquido	16.188
Peso bruto	17.04
PCF/emb (cadle to gate)	64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177625426
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Aprovações

Explicações

Manufacturer's declaration