


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.710

## Quadro de montagem de 482,6 mm (19")

Estado: 24-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.710 - Quadro de montagem de 482,6 mm (19") para TS, caixas básicas e modulares CS

Para a montagem do nível dianteiro e traseiro 482,6 mm (19"), é possível fixar completamente o quadro de montagem soldado 482,6 mm (19") de forma variável em profundidade.



## Recursos

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref.              | DK 7856.710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descrição do produto   | O quadro de montagem de 482,6 mm (19") soldado pode ser fixado com a profundidade totalmente variável, servindo para a configuração do nível dianteiro e traseiro de 482,6 mm (19"). O quadro de montagem possui tanto na lateral como no lado de trás o esquema de perfurações do perfil do armário TS, possibilitando a fixação de acessórios TS como guias para fixação de cabos, suportes para passagem de cabos, etc. |
| Material               | Chapa de aço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Superfície             | Galvanizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensões              | Largura: 482,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unidades de altura     | 11 UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Capacidade de carga    | Carga estática até 10000 N, com distribuição uniforme da carga em dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") na montagem completa.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nota                   | Não é possível a combinação do quadro de montagem de 482,6 mm (19") com a chapa de ventilação. Para se obter uma ventilação ativa, recomendamos a utilização do teto ventilado modular.                                                                                                                                                                                                                                    |

# Recursos

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adequado para                 | Tipo de caixa: TS 8<br>Armário básico CS<br>Armário modular CS<br>Largura: 600 mm<br>Altura: 600 mm |
| Emb.                          | 1 unid.                                                                                             |
| Peso líquido                  | 4.482                                                                                               |
| Peso bruto                    | 4.682                                                                                               |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098                                                                                            |
| EAN                           | 4028177402348                                                                                       |
| ETIM 9                        | EC002620                                                                                            |
| ECLASS 8.0                    | 27189261                                                                                            |