

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.605 Porta transparente

Estado: 10-02-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.605 - Porta transparente para TS, TS IT, VX SE

Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.



## Recursos

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref.              | TS 8610.605                                                                                                                         |
| Descrição do produto   | Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.                                                  |
| Material               | Quadro: perfil em alumínio extrudado<br>Cantoneiras: zinco fundido sob pressão<br>Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm   |
| Superfície             | Pintura eletrostática a pó                                                                                                          |
| Cor                    | Quadro: RAL 7035<br>Cantoneiras: RAL 7035<br>Visor (máscara estampada no lado de dentro): RAL 9005                                  |
| Escopo de fornecimento | Quadro da porta transparente com vidro de segurança<br>Fecho de barra com fecho de palheta dupla<br>Dobradiças de 180° (4 unidades) |
| Superfície visível     | Largura do visor: 460 mm<br>Altura do visor: 1.840 mm                                                                               |
| Altura do visor        | 1840 mm                                                                                                                             |

# Recursos

|                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicação de montagem                          | No caso de montagem no lugar do painel traseiro é necessário usar as peças de fecho |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55                                                                               |
| Adequado para                                  | Tipo de caixa: TS<br>TS IT<br>VX SE<br>Largura: = 600 mm<br>Altura: = 2.000 mm      |
| Emb.                                           | 1 unid.                                                                             |
| Peso líquido                                   | 10.5                                                                                |
| Peso bruto                                     | 12.5                                                                                |
| Número da tarifa alfandegária                  | 76101000                                                                            |
| EAN                                            | 4028177693845                                                                       |
| ETIM 9                                         | EC000747                                                                            |
| ECLASS 8.0                                     | 27182204                                                                            |