Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8612.060 Sistema de chassi TS 17 x 73 mm


Estado: 12-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



TS 8612.060 - Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.







Recursos

Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar. Material Chapa de aço Superfície Galvanizado Escopo de fornecimento Inclui parafusos de fixação Comprimento 590 mm Instalações possíveis No perfil vertical dos armários TS, VX SE: no nível de monta interno, em todo o contorno, em diferentes alturas No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profund No TP através de trilhos para montagem interna: na largura nível de montagem interno Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simples encaixar e fixar Indicação de montagem Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instala		
Descrição do produto Para montagem universal de estruturas ou montagem parci Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar. Material Chapa de aço Superfície Galvanizado Escopo de fornecimento Inclui parafusos de fixação Comprimento 590 mm Instalações possíveis No perfil vertical dos armários TS, VX SE: no nível de monta interno, em todo o contorno, em diferentes alturas No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profund No TP através de trilhos para montagem interna: na largura nível de montagem interno Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simples encaixar e fixar Indicação de montagem Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instala	Cód. Ref.	TS 8612.060
Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar. Material Chapa de aço Superfície Galvanizado Escopo de fornecimento Inclui parafusos de fixação Comprimento 590 mm Instalações possíveis No perfil vertical dos armários TS, VX SE: no nível de monta interno, em todo o contorno, em diferentes alturas No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profund No TP através de trilhos para montagem interna: na largura nível de montagem interno Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simples encaixar e fixar Indicação de montagem Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instala	Modelo	para o nível de montagem interno
Superfície Galvanizado Escopo de fornecimento Inclui parafusos de fixação Comprimento 590 mm Instalações possíveis No perfil vertical dos armários TS, VX SE: no nível de monta interno, em todo o contorno, em diferentes alturas No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profund No TP através de trilhos para montagem interna: na largura nível de montagem interno Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simples encaixar e fixar Indicação de montagem Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instala	Descrição do produto	Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.
Escopo de fornecimento Comprimento 590 mm Instalações possíveis No perfil vertical dos armários TS, VX SE: no nível de monta interno, em todo o contorno, em diferentes alturas No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profund No TP através de trilhos para montagem interna: na largura nível de montagem interno Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simples encaixar e fixar Indicação de montagem Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instala	Material	Chapa de aço
Comprimento Instalações possíveis No perfil vertical dos armários TS, VX SE: no nível de montarinterno, em todo o contorno, em diferentes alturas No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profund No TP através de trilhos para montagem interna: na largura nível de montagem interno Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simples encaixar e fixar Indicação de montagem Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instala	Superfície	Galvanizado
Instalações possíveis No perfil vertical dos armários TS, VX SE: no nível de montainterno, em todo o contorno, em diferentes alturas No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profund No TP através de trilhos para montagem interna: na largura nível de montagem interno Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simples encaixar e fixar Indicação de montagem Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instala	Escopo de fornecimento	Inclui parafusos de fixação
interno, em todo o contorno, em diferentes alturas No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profund No TP através de trilhos para montagem interna: na largura nível de montagem interno Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simples encaixar e fixar Indicação de montagem Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instala	Comprimento	590 mm
·	Instalações possíveis	No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade No TP através de trilhos para montagem interna: na largura para o nível de montagem interno Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simplesmente
	Indicação de montagem	Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instalação interna

© Rittal 2025

Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: VX SE
	TP
	PC
	IW
	Largura/profundidade: 600 mm
Emb.	4 unid.
Peso líquido	2.448
Peso bruto	2.64
PCF/emb (cadle to gate)	10,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177212091
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3