

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8815.500

Sistemas modulares TS 8

Estado: 10-01-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8815.500 - Sistemas modulares TS 8

Devido a seu perfil simétrico na largura e na profundidade, o sistema modular TS 8 em chapa de aço oferece muito mais espaço e simplifica a instalação interna. Isso também possibilita a montagem modular em todos os lados. Além disso, a ligação equipotencial automática de todas as peças planas e o tratamento triplo da superfície garantem uma segurança perfeita.



Recursos

Cód. Ref.	TS 8815.500
Material	<p>Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm</p> <p>Teto: chapa de aço de 1,5 mm</p> <p>Porta: chapa de aço de 2,0 mm</p> <p>Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm</p> <p>Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm</p> <p>Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm</p>
Superfície	<p>Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão</p> <p>Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada</p> <p>Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas</p>
Cor	RAL 7035

Recursos

Escopo de fornecimento	Estrutura do armário Porta(s) Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda Chapa de teto Painel traseiro 4 olhais de suspensão Fecho: palheta dupla de 3 mm Chapas de base Placa de montagem 2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 1.200 mm Profundidade: 500 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	699 mm x 1.096 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Grau de proteção NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
Código IK	IK09
Quantidade de portas	1
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	87.533
Peso bruto	93.2
EAN	4028177522831
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificados	Superfície
Explicações	Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
