

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.164 Porta parcial

Estado: 25-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.164 - Porta parcial para VX

As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita.

## Recursos

|  |   |
|--|---|
| Cód. Ref.                                      | SV 9682.164   |
| Descrição do produto                           | Para armários VX, em vez de uma porta ou painel traseiro. As portas parciais podem ser combinadas aleatoriamente. Na parte superior e inferior é necessário utilizar, respectivamente, uma cobertura de acabamento frontal. As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita. No caso de portas sem visor (600 a 1000 mm de altura), é possível a montagem do quadro do monitor 2305.000. Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos do modelo A. |
| Material                                       | Chapa de aço de 2 mm  |
| Superfície                                     | Pintura texturizada   |
| Cor  | RAL 7035  |
| Escopo de fornecimento                         | Porta parcial<br>Régua de divisão<br>Dobradiças<br>Peças de fecho<br>Inclui material de fixação   |
| Nota   | Ângulo máximo de abertura das portas parciais de 130°   |
| Fecho  | Quantidade de fechos: 2   |
| Dimensões                                      | Largura: 600 mm<br>Altura: 400 mm   |
| Adequado para                                  | Largura: = 600 mm   |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 54   |
| Emb.   | 1 unid.   |
| Peso líquido                                   | 5,3 kg  |
| Peso bruto                                     | 5,7 kg  |

## Recursos

---

|   |   |
|---|---|
| PCF/emb (cadle to gate)                                   | 21,7 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária                             | 94039910  |
| ETIM 9  | EC000747  |
| ECLASS 8.0  | 27182204  |
| Descrição do produto                                      | SV Porta parcial: 600x400 mm chapa de aço   |

## Aprovações

---

|             |  |
|-------------|--|
| Aprovações  | DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTFA |
| Explicações | Declaración de conformidad UK                                    |