Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1077.000

Apparatskåp AX, stålplåt

State: 2026-11-13 (Source: www.rittal.com/se-sv)

AX 1077.000 - Apparatskåp AX, stålplåt

Kompaktskåpet AX har infästningspunkter i tak, botten och sidor som kopieras från det kända 25mm mönstret i VX25-skåpet. Tack vare detta unika, patenterade systemet är skåpet redo för alla tänkbara utbyggnader och uppdateringar. Utan att borra kan skenor, systemkomponenter och andra tillbehör monteras eller uppdateras enkelt, snabbt och säkert.





Features

Art. nr.	AX 1077.000
Fördelar	Fler inredningsmöjligheter genom integrerade höljesnockar med 25 mm-system-mallar i kombination med skenan för inredning och vår omfattande systemtillbehör Bevara skyddsarten (UL-godkännande) genom montering av skenan för inredning utan att borra Extra monteringsnivåer och högre bärlast genom golvinredningskena Enkel planering och konfiguration med Rittal Konfigurator RiPanel
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035

Features

Leveransens omfattning	Skåp med dörr(ar) Plåtfläns(ar) i botten Montageplåt Dörrhålslist Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
Typklassning motsvarande 508A	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
IK-kod	IK10
Dimension	Bredd: 760 mm Höjd: 760 mm Djup: 210 mm
Materialtjocklek dörr	2 mm
Materialtjocklek låda	1,5 mm
Materialtjocklek montageplåt	2,5 mm
Mått för montageplåt (B × H)	705 mm x 735 mm
Antal dörrar	1
Variabel dörrupphängning	Yes
Antal lås	2
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 2 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Plåtfläns	Storlek: 2 Antal: 2
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	35 kg
Bruttovikt	36,66 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	125,24 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	AX Kompaktapparatskåp, BHD: 760x760x210 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, två vridlås

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Tillverkarens deklaration Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration