

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1479.500 Plastskåp KS

State: 2026-06-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1479.500 - Plastskåp KS

Vägglåda med dörr av glasfiberförstärkt, omättad polyester, med montageplåt. Alternativt med eller utan glasdörr. Kapslingsklass IP 56 resp. IP 66. Steglös djupjustering av montageplåtar tack vare flera montageplan i lådan. Flexibel inre dörrutbyggnad tack vare påpressade fastsättningsnockar i dörren. Hög stabilitet tack vare glasfiberförstärkt plast.



Features

Art. nr.	KS 1479.500
Utförande	med glasfönster
Material	Skåp och dörr: Glasfiberförstärkt, omättad polyester GFK Dörr: inskummad PU-tätning runt om Montageplåt: Stålplåt Glasfönster: Akrylglas, 3,0 mm med omgivande kläm-gummlist
Ytbehandling	Skåp och dörr: Ej efterbehandlade, plast genomfärgad Montageplåt: förzinkad
Färg	Liknar RAL 7035
Leveransens omfattning	Slutet skåp med gångjärnsförsedd dörr, 3 mm dubbellås Montageplåt Dubbel tätning på dörrens över- och underkant i form av integrerad regnskyddslist Sidopressade C-profiler för steglös justering i djupled av montageplåt Fönster i dörren

Features

Observera:	Effekterna av långvarig UV-strålning (solljus) tillsammans med vind och regn kan leda till optiska skönhetsfel på ytan. Skyddet av inbyggda elektriska komponenter berörs inte av detta. Om skåpen inte kan skyddas mot UV-strålning rekommenderar vi att PUR-lack används. Tillåten omgivningstemperatur -30 °C till +75 °C.
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 56
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 1.000 mm Djup: 300 mm
Materialtjocklek montageplåt	3 mm
Mått för montageplåt (B × H)	717 mm x 950 mm
Antal dörrar	1
Variabel dörrupphängning	Yes
Lås	Utförande för lås: 3-punkts låssystem Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås
With viewing window	Yes
Grundmaterial	Plast
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	38 kg
Bruttovikt	39,5 kg
Tullvarukod	94037000
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	KS Plastskåp, BHD: 800x1000x300 mm glasfiberstärkt omättad polyester, med montageplåt, med dörr, Fönsterdörr

Approvals

Approvals

Bureau Veritas
TÜV

Explanations

Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK