

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1510.000

Kopplingslåda KX, stålplåt, utan fläns

State: 2026-05-06 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1510.000 - Kopplingslåda KX, stålplåt, utan fläns

Smålådan KX, apparatskåpet KX, utan fläns ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad med hög kapslingsklass.



Features

| | |
|------------------------------------|--|
| Art. nr. | KX 1510.000 |
| Produktbeskrivning | Kopplingslådan KX, apparatskåpet KX, utan fläns ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad med hög kapslingsklass. |
| Material | Skåp: Stålplåt Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp med lock Minivridlås |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12 |

Features

| | |
|--------------------------------|---|
| IK-kod | IK08 |
| Dimension | Bredd: 600 mm Höjd: 300 mm Djup: 120 mm |
| Materialtjocklek lock | 1,25 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,25 mm |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 6,32 kg |
| Bruttovikt | 6,62 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 28,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | KX Kopplingslåda, BHD: 600x300x120 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, utan plåtfläns |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Kapslingsklass |

Approvals

Explanations

Tillverkarens deklARATION
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration