

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1555.000

E-box KX, stålplåt

State: 2026-06-29 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1555.000 - E-box KX, stålplåt

Kopplingslådan KX, E-Box KX, i stålplåt ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem.



Features

| | |
|------------------------------------|--|
| Art. nr. | KX 1555.000 |
| Produktbeskrivning | Kopplingslådan KX, E-Box KX, i stålplåt ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem. |
| Material | Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp med dörr Montageplåt Vridlås med 3 mm låsinsats 180°-gångjärn |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12 |
| IK-kod | IK08 |
| Dimension | Bredd: 300 mm Höjd: 300 mm Djup: 120 mm |
| Mått för montageplåt (B x H) | 275 mm x 285 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,25 mm |
| Materialtjocklek dörr | 1,25 mm |
| Materialtjocklek montageplåt | 2 mm |
| Lås | Antal lås: 1 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 4,8 kg |
| Bruttovikt | 4,954 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 34,53 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | KX E-box, BHD: 300 x 300 x 120 mm, stålplåt, med montageplåt, med dörr |

Approvals

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Kapslingsklass |
| Explanations | Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration |
