

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1566.000 Kopplingslåda KX

State: 2026-07-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1566.000 - Kopplingslåda KX Rostfritt stål

Kopplingslådan KX i rostfritt stål ger högsta möjliga datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen samt flexibilitet och säkerhet för en mängd olika applikationer.



## Features

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Art. nr.                           | KX 1566.000  |
| Produktbeskrivning                 | Systemperfektion. Den nya kopplingslådan KX i rostfritt stål ger högsta möjliga datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen samt flexibilitet och säkerhet för en mängd olika ändamål. |
| Material                           | Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304)<br>Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning   |
| Ytbehandling                       | Skåp och lock: Streckslipat, korn 180  |
| Leveransens omfattning             | Skåp med lock<br>Snabbkoppling inkl. plasthylsor   |
| Protection category NEMA           | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12  |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66  |
| Typklassning motsvarande UL 50E    | Typ 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Typ 12  |

# Features

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Dimension                      | Bredd: 300 mm<br>Höjd: 200 mm<br>Djup: 120 mm   |
| Materialtjocklek lock          | 1,25 mm   |
| Materialtjocklek låda          | 1,25 mm   |
| Lås                            | Antal lås: 4  |
| Grundmaterial                  | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)  |
| Förpackningsenhet              | 1 st.   |
| Nettovikt                      | 2,7 kg  |
| Bruttovikt                     | 2,866 kg  |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 11,33   |
| Tullvarukod                    | 84879059  |
| ETIM 9                         | EC000261  |
| ETIM 8                         | EC000261  |
| ECLASS 8.0                     | 27180101  |
| Produktbeskrivning             | KX Kopplingslåda, BHD: 300x200x120 mm, rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, med lock, med snabbkopplingar |

# Approvals

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>PCF-declaration                      |