

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1566.000 Kopplingslåda KX

State: 2026-04-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1566.000 - Kopplingslåda KX Rostfritt stål

Kopplingslådan KX i rostfritt stål ger högsta möjliga datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen samt flexibilitet och säkerhet för en mängd olika applikationer.



Features

| | |
|------------------------------------|--|
| Art. nr. | KX 1566.000 |
| Produktbeskrivning | Systemperfektion. Den nya kopplingslådan KX i rostfritt stål ger högsta möjliga datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen samt flexibilitet och säkerhet för en mängd olika ändamål. |
| Material | Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning |
| Ytbehandling | Skåp och lock: Streckslipat, korn 180 |
| Leveransens omfattning | Skåp med lock Snabbkoppling inkl. plasthylsor |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Typ 12 |
| Dimension | Bredd: 300 mm Höjd: 200 mm Djup: 120 mm |
| Materialtjocklek lock | 1,25 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,25 mm |
| Lås | Antal lås: 4 |
| Grundmaterial | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 2,7 kg |
| Bruttovikt | 2,866 kg |
| Tullvarukod | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | KX Kopplingslåda, BHD: 300x200x120 mm, rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, med lock, med snabbkopplingar |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring |