

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1586.000

## Bus-skåp KX

State: 2026-06-29 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1586.000 - Bus-skåp KX Rostfritt stål

Med busskåpet KX, rostfritt stål, får man god åtkomst tack vare 180°-gångjärnen i standardutförande och den höga kapslingsklassen IP66.



## Features

Art. nr.	KX 1586.000
Produktbeskrivning	Kopplingslådan KX, busskåp KX, i rostfritt stål ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad samt enkel åtkomst tack vare de standardmässiga 180°-gångjärnen.
Material	Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning Gångjärn: Zinkgjutgods
Ytbehandling	Skåp och lock: Streckslipat, korn 180 180°-gångjärn: kromade
Leveransens omfattning	Skåp med lock 180°-gångjärn Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66

# Features

---

Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Typ 12
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 200 mm Djup: 120 mm
Materialtjocklek lock	1,25 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,891 kg
Bruttovikt	4,894 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	18,49
Tullvarukod	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	KX Busskåp, BHD: 600x200x120 mm, rostfritt stål 1.4301, med lock med gångjärn, med snabbkopplingar

# Approvals

---

Approvals	Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register
-----------	--

---

Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration
--------------	---