

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.550

Módulo de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH

Estado: 22-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.550 - Módulo de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH

Para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH dos tamanhos 00 a 3 (3 polos, com 100/185 mm de distância entre os centros das barras).

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SV 9666.550 |
| Descrição do produto | Para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH dos tamanhos 00 a 3 (3 polos, com 100/185 mm de distância entre os centros das barras). |
| Material | Cobertura: poliestirol Suporte: poliéster reforçado com fibra de vidro |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Nota | Para assegurar a conexão perfeita dos cabos, é preciso instalar um módulo de proteção contra contatos acidentais ou um módulo de barramento N/PE acima ou abaixo dos módulos de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH. |
| Dimensões | Largura: 500 mm Altura: 750 mm |
| Tamanho | Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 5 |
| Para tamanho | 8 x Gr. 00 4 x Gr. 1 4 x Gr. 2 4 x Gr. 3 |
| Adequado para o item com o código de referência | 9677.XXX |
| Adequado para barras | 40 x 10 50 x 10 60 x 10 |

Recursos

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Distância entre os centros das barras | 185 mm |
|---------------------------------------|--------|

| | |
|------|---------|
| Emb. | 1 unid. |
|------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Peso líquido | 3,84 kg |
|--------------|---------|

| | |
|------------|---------|
| Peso bruto | 3,89 kg |
|------------|---------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| Número da tarifa alfandegária | 85369095 |
|-------------------------------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC001893 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27400608 |
|------------|----------|

| | |
|----------------------|-----|
| Descrição do produto | #NV |
|----------------------|-----|

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |
|-------------|--|