

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2508.020

Väggfäste

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2508.020 - Vägghållare för AX stålplåt, KX stålplåt, AX IT, EL

Optimal för bekvämt montage av vägghållare som kan utföras av en person även i trånga utrymmen.

Features

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr. | AX 2508.020 |
| Produktbeskrivning | Optimal för bekvämt montage av vägghållare som kan utföras av en person även i trånga utrymmen. |
| Fördelar | Direkt skruvkoppling bakifrån med en självformande skruv i skåpets genomföring Inhakning av vägghållaren kan enkelt ske på en förmonterad skruv i väggen Genom olika montagepositioner kan vägghållaren anpassas optimalt till lokala förutsättningar Som alternativ till självgående skruv kan hållaren även fästas med skruv och mutter från insidan Fastsättning kan även ske med en mutter vid dynamisk användning |
| Material | Stålplåt, förzinkad |
| Leveransens omfattning | Vägghållare Täckkåpor Inkl. fastsättningsmaterial |
| Väggavstånd | 20 mm |
| Passar för | Skåptyp: AX stålplåt KX stålplåt AX IT EL Väggskåp AX, 3-delat |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12 |
| Förpackningsenhet | 4 st. |

Features

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettovikt | 0,44 kg |
| Bruttovikt | 0,44 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 1,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 83025000 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Produktbeskrivning | SZ Väggfäste, för AX och KX stålplåt, väggavstånd: 20 mm |

Approvals

| | |
|-----------|-------------------------|
| Approvals | DNV UL + C-UL - FTFA |
|-----------|-------------------------|