

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1095.000

## Apparatskåp AX, stålplåt

State: 2026-06-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1095.000 - Apparatskåp AX, stålplåt

Kompaktskåpet AX har infästningspunkter i tak, botten och sidor som kopieras från det kända 25mm mönstret i VX25-skåpet. Tack vare detta unika, patenterade systemet är skåpet redo för alla tänkbara utbyggnader och uppdateringar. Utan att borra kan skenor, systemkomponenter och andra tillbehör monteras eller uppdateras enkelt, snabbt och säkert.



## Features

Art. nr.	AX 1095.000
Fördelar	<p>Fler inredningsmöjligheter genom integrerade höljesnockar med 25 mm-system-mallar i kombination med skenan för inredning och vår omfattande systemtillbehör</p> <p>Bevara skyddsarten (UL-godkännande) genom montering av skenan för inredning utan att borra</p> <p>Extra monteringsnivåer och högre bärlast genom golvinredningskena</p> <p>Enkel planering och konfiguration med Rittal Konfigurator RiPanel</p>
Material	<p>Skåp: Stålplåt</p> <p>Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning</p>
Ytbehandling	<p>Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack</p> <p>Montageplåt: förzinkad</p>
Färg	RAL 7035

# Features

Leveransens omfattning	Skåp med dörr(ar) Plåtfläns(ar) i botten Montageplåt Dörrhålslist Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
IK-kod	IK10
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 400 mm Djup: 300 mm
Materialtjocklek dörr	2 mm
Materialtjocklek låda	1,5 mm
Materialtjocklek montageplåt	2 mm
Mått för montageplåt (B × H)	750 mm x 375 mm
Antal dörrar	2
Antal lås	2
Lås	Utförande för lås: Vridlås Låsinsats: 3 mm dubbellås
Plåtfläns	Storlek: 5 Antal: 2
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	24,577 kg
Bruttovikt	24,889 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Features

---

Produktbeskrivning	AX kompaktapparatskåp, BxHxD: 800 x 400 x 300 mm, stålplåt, med montageplåt, dubbeldörr, 2 vridlås
--------------------	--

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

---

Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	--