

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3173.120 Veckfilter

State: 2026-05-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3173.120 - Veckfilter för filter- och takfläkt, kylaggregat och Chiller

Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.



## Features

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Art. nr.                            | SK 3173.120   |
| Utförande                           | för filterfläkt/utblåsningsfilter   |
| Material                            | PET   |
| Färg                                | vit   |
| Observera:                          | Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal. |
| Passar till art. nr.                | 3243.xxx<br>3244.xxx<br>3245.xxx  |
| Dimension                           | Bredd: 280 mm<br>Höjd: 282 mm<br>Djup: 21 mm  |
| Filterklass                         | enligt DIN EN 779: G4<br>enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%  |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 54 vid montage i filter- och takfläkt/utblåsningsfilter  |

## Features

|                        |   |
|------------------------|---|
| Kapslingsklass         | Kapslingsklassen i kombination med filterfläkt/utblåsningsfilter 3245.xxx är IP 51                |
| Anmärkning om art. nr. | Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.  |
| Förpackningsenhet      | 5 st.   |
| Nettovikt              | 0,51 kg   |
| Bruttovikt             | 0,52 kg   |
| Tullvarukod            | 56039390  |
| ETIM 9                 | EC002513  |
| ETIM 8                 | EC002513  |
| ECLASS 8.0             | 27180706  |
| Produktbeskrivning     | SK Veckfilter IP54 för filterfläkt/utblåsningsfilter 3243./3244./3245.xxx, BHD: 280 x 280 x 21 mm |

## Approvals

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) |
|-----------|------------------------|