



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3183.125 Veckfilter

State: 2026-05-07 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3183.125 - Veckfilter för filter- och takfläkt, kylaggregat och Chiller

Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.



## Features

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Art. nr.                 | SK 3183.125   |
| Utförande                | för filterfläkt/utblåsningsfilter   |
| Material                 | Veckfilter: Polyesterbas, smältblåst polykarbonat<br>Absorberingsmatta: 100 % polyester   |
| Färg                     | vit   |
| Observera:               | Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal. |
| Passar till art. nr.     | 3243.3xx<br>3243.7xx<br>3243.900<br>3244.7xx<br>3244.900<br>3245.9xx  |
| Dimension                | Bredd: 280 mm<br>Höjd: 282 mm<br>Djup: 21 mm  |
| Absorberingsmattans mått | Bredd: 289 mm<br>Höjd: 289 mm   |

# Features

---

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 vid montage i filterfläkt/utblåsningsfilter  |
| Kapslingsklass                      | Kapslingsklassen i kombination med filterfläkt/utblåsningsfilter 3245.xxx är IP 52                 |
| Anmärkning om art. nr.              | Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.   |
| Förpackningsenhet                   | 5 st.  |
| Nettovikt                           | 0,57 kg  |
| Bruttovikt                          | 0,62 kg  |
| Tullvarukod                         | 56039390   |
| ETIM 9                              | EC002513   |
| ETIM 8                              | EC002513   |
| ECLASS 8.0                          | 27180706   |
| Produktbeskrivning                  | SK Veckfilter IP 55 för filterfläkt/utblåsningsfilter 3243./3244./3245.xxx, BHD: 280 x 280 x 21 mm |

# Approvals

---

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) |
|-----------|------------------------|