

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EB 1550.500

## E-box EB

State: 2024-09-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EB 1550.500 - E-box EB

Vägglåda med dörr och montageplåt av stålplåt. Kapslingsklass IP 66. Med 180°-gångjärn. Utbytbar låsinsats, även mot individuella låssystem.

## Features

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Art. nr.                           | EB 1550.500   |
| Material                           | Skåp och dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning   |
| Ytbehandling                       | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack<br>Montageplåt: förzinkad |
| Färg                               | RAL 7035  |
| Leveransens omfattning             | Skåp med gångjärnsförsedd dörr<br>180°-gångjärn<br>Vridlås med 3 mm låsinsats<br>Montageplåt      |
| Protection category NEMA           | NEMA 4  |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66   |
| IK-kod                             | IK08  |
| Dimension                          | Bredd: 200 mm<br>Höjd: 400 mm<br>Djup: 120 mm   |
| Mått för montageplåt (B x H)       | 175 mm x 385 mm   |
| Materialtjocklek låda              | 1,25 mm   |
| Materialtjocklek dörr              | 1,25 mm   |
| Materialtjocklek montageplåt       | 2 mm  |
| Lås                                | Utförande för lås: Vridlås<br>Antal lås: 1<br>Låsinsats: 3 mm dubbellås                           |
| Grundmaterial                      | Stålplåt  |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.   |

# Features

---

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Vikt/förp.      | 5 kg          |
| Nettovikt       | 4.288         |
| Bruttovikt      | 4.488         |
| Tullvarukod     | 94032080      |
| EAN             | 4028177251748 |
| E-Number Sweden | E3404645      |
| ETIM 7.0        | EC000261      |
| ECLASS 8.0      | 27180101      |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | Bureau Veritas<br>C-UL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Tillverkarens deklARATION<br>Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK  |