

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EB 1554.500

## E-box EB

State: 2026-04-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EB 1554.500 - E-box EB

Vägglåda med dörr och montageplåt av stålplåt. Kapslingsklass IP 66. Med 180°-gångjärn. Utbytbar låsinsats, även mot individuella låssystem.

## Features

|                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr.                           | EB 1554.500                                                                                       |
| Material                           | Skåp och dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning                                           |
| Ytbehandling                       | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack<br>Montageplåt: förzinkad |
| Färg                               | RAL 7035                                                                                          |
| Leveransens omfattning             | Skåp med gångjärnsförsedd dörr<br>180°-gångjärn<br>Vridlås med 3 mm låsinsats<br>Montageplåt      |
| Protection category NEMA           | NEMA 4                                                                                            |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66                                                                                             |
| IK-kod                             | IK08                                                                                              |
| Dimension                          | Bredd: 200 mm<br>Höjd: 300 mm<br>Djup: 120 mm                                                     |
| Mått för montageplåt (B x H)       | 175 mm x 285 mm                                                                                   |
| Materialtjocklek låda              | 1,25 mm                                                                                           |
| Materialtjocklek dörr              | 1,25 mm                                                                                           |
| Materialtjocklek montageplåt       | 2 mm                                                                                              |
| Lås                                | Utförande för lås: Vridlås<br>Antal lås: 1<br>Låsinsats: 3 mm dubbellås                           |
| Grundmaterial                      | Stålplåt                                                                                          |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.                                                                                             |

# Features

---

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nettovikt          | 3,361 kg                                                               |
| Bruttovikt         | 3,561 kg                                                               |
| Tullvarukod        | 94032080                                                               |
| ECLASS 8.0         | 27180101                                                               |
| Produktbeskrivning | EB E-box, BHD: 200 x 300 x 120 mm, stålplåt, med montageplåt, med dörr |

# Approvals

---

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Approvals    | Bureau Veritas<br>C-UL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Tillverkarens deklARATION<br>Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK  |