


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1579.530 Bus-skåp BG

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1579.530 - Bus-skåp BG

Väggskåp med dörr av stålplåt, med fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65. Det går att fästa bussmoduler från nästan alla tillverkare.

## Features

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Art. nr.                           | BG 1579.530  |
| Material                           | Skåp: Stålplåt<br>Dörr: Stålplåt<br>Fönster: Polykarbonat, 4 mm  |
| Ytbehandling                       | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack                                  |
| Färg                               | RAL 7035   |
| Leveransens omfattning             | Skåp med dörr<br>Fönster i dörren<br>Montageplåt   |
| Protection category NEMA           | NEMA 12  |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 65  |
| IK-kod                             | IK08   |
| Dimension                          | Bredd: 800 mm<br>Höjd: 300 mm<br>Djup: 155 mm  |
| Mått för montageplåt (B x H)       | 785 mm x 275 mm  |
| Synlig yta                         | Glasrutans bredd: 740 mm<br>Glasrutans höjd: 190 mm<br>Avstånd underkant fönster – underkant dörr: 42 mm |
| Materialtjocklek låda              | 1,38 mm  |
| Materialtjocklek dörr              | 1,25 mm  |
| Position dörrupphängning           | nedtill  |
| Lås                                | Utförande för lås: Vridlås<br>Antal lås: 2<br>Låsinsats: 3 mm dubbellås                                  |

# Features

|                    |   |
|--------------------|---|
| Grundmaterial      | Stålplåt  |
| Förpackningsenhet  | 1 st.   |
| Nettovikt          | 12,145 kg   |
| Bruttovikt         | 12,784 kg   |
| Tullvarukod        | 94032080  |
| ECLASS 8.0         | 27180101  |
| Produktbeskrivning | BG Busskåp, BHD: 800 x 300 x 155 mm, med slutet golv och montageplåt, dörr med glasruta, med gångjärn nedtill |

# Approvals

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)     |
| Explanations | Konformitetsförklaring |