


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1612.000

Bus-skåp KX, stålplåt, med minivridlås

State: 2026-04-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1612.000 - Bus-skåp KX, stålplåt, med minivridlås

Väggskåp med dörr av stålplåt inklusive fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65/NEMA 12. För installation av de flesta fabrikat på BUS-moduler och givare.



Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Art. nr. | KX 1612.000 |
| Utförande | med fönster |
| Material | Skåp: Stålplåt Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning Fönster: Polykarbonat, 4 mm |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp med lock med gångjärn Inspektionsglas i locket Minivridlås |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 65 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| IK-kod | IK08 |

Features

| | |
|--------------------------------|---|
| Dimension | Bredd: 600 mm Höjd: 300 mm Djup: 155 mm |
| Materialtjocklek lock | 1,25 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,25 mm |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 6,54 kg |
| Bruttovikt | 6,9 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 32,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | KX Busskåp, BHD: 600x300x155 mm, stålplåt, med slutet golv, med lock med gångjärn och glasruta |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | Bureau Veritas C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping |
| Explanations | Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration |