


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.030

## LED-komponent för permanent ljus

State: 2026-01-30 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.030 - LED-komponent för permanent ljus för modulära signalpelare

Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismatic teknik, antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning.

## Features

|                                           |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr.                                  | SG 2372.030                                                                                                                                                                           |
| Utförande                                 | LED-komponent för permanent ljus                                                                                                                                                      |
| Produktbeskrivning                        | Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismatic teknik. Antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning.                                                                  |
| Fördelar                                  | Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.<br>Konfiguration av upp till fem komponenter, vid samma spänning.<br>Komponenter i olika färger och spänningar kan beställas. |
| Funktion                                  | Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla                                                                              |
| Material                                  | Skåp av polyamid<br>Kalott: Transparent polykarbonat                                                                                                                                  |
| Färg                                      | Klar                                                                                                                                                                                  |
| Diameter                                  | 70 mm                                                                                                                                                                                 |
| Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas | 2500 V AC                                                                                                                                                                             |
| Märkisolationspänning                     | 250 V AC                                                                                                                                                                              |
| Märkström max.                            | 25 mA                                                                                                                                                                                 |
| Dimension                                 | Höjd: 56 mm                                                                                                                                                                           |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529        | IP 54, när avslutningslocket eller en akustisk komponent monteras upptill                                                                                                             |
| Märkspänning                              | 24 V (AC/DC)                                                                                                                                                                          |
| Förpackningsenhet                         | 1 st.                                                                                                                                                                                 |
| Nettovikt                                 | 0.08                                                                                                                                                                                  |

# Features

|             |               |
|-------------|---------------|
| Bruttovikt  | 0.082         |
| Tullvarukod | 85311095      |
| EAN         | 4028177220201 |
| ETIM 9      | EC000232      |
| ETIM 8      | EC000232      |
| ECLASS 8.0  | 27371220      |

# Approvals

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-----------|--------------------------|