

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4694.000 Montageprofil

State: 2026-05-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4694.000 - Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.



## Features

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Art. nr.                     | TS 4694.000   |
| Produktbeskrivning           | För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.                                |
| Tekniska data                | Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm  |
| Material                     | Stålplåt  |
| Ytbehandling                 | Förzinkad   |
| Leveransens omfattning       | Inkl. fastsättningsmaterial   |
| Längd                        | 340 mm  |
| Inbyggnadsmöjligheter VX     | In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level  |
| Inbyggnadsmöjligheter VX SE  | In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level  |
| Inbyggnadsmöjligheter AX     | In door width 400 mm, with cam lock   |
| Inbyggnadsmöjligheter TS     | In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level  |
| Inbyggnadsmöjligheter TP     | In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD |
| Montagemöjligheter VX sockel | För sockelbredd/-djup 400 mm vid sockelplåtarna, i kombination med sockelutbyggnadsvinkel   |

# Features

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Passar för                     | Skåptyp: VX<br>TS<br>VX SE<br>TP<br>AX<br>Bredd/djup: 400 mm  |
| Passar för                     | Sockelsystem VX   |
| Förpackningsenhet              | 20 st.  |
| Nettovikt                      | 3,2 kg  |
| Bruttovikt                     | 3,52 kg   |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 13,5 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Information om PCF-klass       | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod                    | 73269098  |
| ETIM 9                         | EC002620  |
| ETIM 8                         | EC002620  |
| ECLASS 8.0                     | 27189261  |
| Produktbeskrivning             | TS Montageprofil, för VX, TS, VX SE, TP, för yttre montageplan: För B/D: 400 mm, L: 340 mm                  |

# Approvals

---

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Explanations | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|