

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 4945.000

## C-profilskenor 30/15

State: 2026-06-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4945.000 - C-profilskenor 30/15 enligt EN 60 715 för VX, TS, VX SE

För direkt påbyggnad på den horisontella skåpprofilen eller på den vertikala skåpprofilen med extra tillbehör.



## Features

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Art. nr.                     | SZ 4945.000  |
| Material                     | Stålplåt   |
| Ytbehandling                 | Förzinkad  |
| Längd                        | 755 mm   |
| Inbyggnadsmöjligheter        | <p>På det inre monteringsplanet på VX skåpprofilen</p> <p>På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med snabbmontagefäste TS 8800.808 eller adapterskena för VX-kompatibilitet</p> <p>På horisontell VX SE skåpprofil i breddled nedtill och upptill</p> <p>På den horisontella VX SE skåpprofilen i djupled nedtill (utan montageplåt) och upptill med snabbmontagefästet 8800.808</p> <p>På den horisontella TS-skåpprofilen</p> <p>På bredden eller djupet av AX 3-part. Beroende på monteringssituationen måste skenan kapas till önskat mått.</p> |
| Montagemöjligheter VX sockel | För sockelbredd 800 mm vid sockelplåtarna, i kombination med hållar-/distansstycke   |
| Montagemöjligheter AX-sockel | För sockelbredd 800 mm, i kombination med torxplåtskruv  |
| Passar för                   | <p>Skåptyp: VX</p> <p>TS</p> <p>Väggskåp AX, 3-delat</p> <p>Bredd/djup: 800 mm</p>   |

# Features

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Passar för                     | Sockelsystem AX<br>Sockelsystem VX  |
| Förpackningsenhet              | 6 st.   |
| Nettovikt                      | 3 kg  |
| Bruttovikt                     | 3,21 kg   |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 15,12 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Information om PCF-klass       | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod                    | 73269098  |
| ETIM 9                         | EC000386  |
| ETIM 8                         | EC000386  |
| ECLASS 8.0                     | 27400602  |
| Produktbeskrivning             | SZ C-profilskenor 30/15 till EN 60 715, för TS, SE, för B/D: 800 mm<br>L: 755 mm                            |

# Approvals

---

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Explanations | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|