

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3126.230 Kompaktkylning

State: 2026-03-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3126.230 - Kompaktkylning för Micro Data Center

Kompakta kylaggregat är lämpliga i utrymmen med befintlig klimatisering eller tillräcklig ventilation där kraven på låg ljudnivå inte är så höga.

Features

Art. nr.	SK 3126.230
Produktbeskrivning	För kylning av Micro Data Center Level B och Level E. Det delade kylaggregatet består av en inomhusenhet (förångare) och en utomhusenhet, där inomhusenheten fästs på sidogaveln inne i Micro Data Center och utomhusenheten på servicedörren.
Fördelar	Separat, hermetiskt åtskilda inre och yttre kretslopp Ingen risk för inträngande damm och rökgas Inom- och utomhusenheten är ihopkopplade via köldmedie- och styrledningar och har brandskyddsteknisk isolering Luftstyrningen i Micro Data Center är horisontell. Anpassade luftstyrplåtar ger en riktad luftström. Genom separering av "kalla sidan" och "varma sidan" undviks luftkortslutningar och kylningens verkningsgrad ökar
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inomhusenhet (förångare) Utomhusenhet Köldmedieledningar Data- och matningsledningar
Märkström max.	Vid 50 Hz: 3,3 A Vid 60 Hz: 3,5 A
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	2.070 W/2.300 W
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 14,2 A Vid 60 Hz: 14,7 A
Märkeffekt Pel 50/60 Hz L35 L35	1.275 W/1.615 W
Märkeffekt Pel 50/60 Hz L35 L50	1.525 W/1.920 W
Anslutningstyp (elektrisk)	Kontaktdon
Inkopplingstid	100 %

Features

Temperaturreglering	Comfort controller (fabriksinställning +25 °C)
Vid 60 Hz	3,5 A
Motor circuit-breaker	Yes
Ljudnivå	70 dB(A)
OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ	2
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Tillåtet driftstryck (p max.)	28 bar
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 6,3...10 A
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 2.500 W Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 3.090 W Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 2.070 W Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 2.300 W
Förpackningsenhet	1 st.
Tullvarukod	84158200
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivning	SK Kompaktkylning, 2,5 kW, 3~, 400 V, 50 HZ