

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.308 Blue e+ utblåsningsfilter

State: 2026-07-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.308 - Blue e+ utblåsningsfilter

Syftet med utblåsningsfiltret i kombination med tillhörande filterfläkt är att avleda förlustvärme från apparatskåpen, ventiler skåpen och skydda temperaturkänsliga komponenter. Detta sker genom direkt tillförsel av omgivningsluft, vars temperatur måste ligga under apparatskåpets högsta tillåtna innertemperatur.



## Features

|                        |   |
|------------------------|---|
| Art. nr.               | SK 3240.308   |
| Utförande              | väggmontage   |
| Fördelar               | Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret<br>Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar<br>Verktygsfritt montage |
| Material               | Plast   |
| Färg                   | RAL 9005  |
| Leveransens omfattning | Utblåsningsfilter<br>Veckfilter   |
| Montagehålbild         | Hålets bredd: 224 mm<br>Håltagningshöjd: 224 mm   |
| Passar till art. nr.   | SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx  |
| Dimension              | Bredd: 255 mm<br>Höjd: 255 mm<br>Djup: 45,2 mm  |

# Features

---

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Kapslingsklass NEMA                 | Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter<br>Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv                                   |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter<br>IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta<br>IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv |
| Förpackningsenhet                   | 1 st.   |
| Nettovikt                           | 0,45 kg   |
| Bruttovikt                          | 0,665 kg  |
| Tullvarukod                         | 39269097  |
| ETIM 9                              | EC002513  |
| ETIM 8                              | EC002513  |
| ECLASS 8.0                          | 27180706  |
| Produktbeskrivning                  | SK Blue e+-utblåsningsfilter, för filterfläkt<br>3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx, BH 255 × 255 mm, RAL 9005   |

# Approvals

---

|           |   |
|-----------|---|
| Approvals | CSA<br>UL + C-UL - FTFA<br>UR + C-UR (recognized) |
|-----------|---|