

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.051 kabelkanal

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.051 - kabelkanal för VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelkanal med avtagbart kabelskydd med gångjärn på båda sidor.

## Features

Art. nr.	DK 5302.051
Produktbeskrivning	Kabelkanal för dold kabelföring. Alltid bekväm åtkomst till kablage genom kanallock, gångjärnsförsedda eller avtagbara som alternativ. Kanalen har möjlighet till kabelgenomföring till skåpets insida och genom kanalbakstycket. Kabelstöden som medföljer kanalen kan hakas i på valfri höjd på kanalens kabelfingrar och ger på så sätt enklare kabelföring. Kabelkanalen kan även skruvas fast. Kan kombineras med borstsats för VX IT för optimerad luftstyrning.
Fördelar	Enkelt och verktygsfritt snabbmontage. Hög packningsgrad genom HE-relaterad kabelföring Kan byggas ihop rygg mot rygg Kabelkanalen kan användas som skydd gentemot luftkortslutningar inom en kallgångskapsling Kabelgenomföringar kan slutas till, och kan utrustas med utbyggnadskomponenter i 1 HE montagestandard
Tekniska data	Integrerade 19" monteringshål (1 HE): 4 st
Material	Stålplåt Plast enligt UL 94-HB
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	kabelkanal 2 täckplåtar 14 kabelfingrar, 6 HE 10 kabelstöd Inkl. fastsättningsmaterial
Höjdenheter	38 HE
Observera:	Vid symmetrisk inredning i kapslingstyp VX IT fungerar inte kombination med 19"-profilskenor dynamic, vid asymmetrisk inredning kan ensidig montering utföras.

# Features

Dimension	Bredd: 109,5 mm Djup: 314,5 mm Längd: 1.699 mm
Passar för	Skåptyp: VX IT TE 8000 Data Rack TX CableNet Bredd: = 800 mm Höjd: = 1.800 mm = 1.900 mm = 2.000 mm
Passar för bredd	800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	7,4 kg
Bruttovikt	7,98 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	30,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivning	Cable duct, 38 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 1,800 mm