

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5366.250 PC-skåpsystem

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5366.250 - PC-skåpsystem

Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Maximal användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.



## Features

Art. nr.	PC 5366.250
Utförande	med glasdörr upptill, pulpetpåbyggnad och hyllplan
Produktbeskrivning	Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Med bästa möjliga användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.
Material	Skåp, dörr, bakdörr, inbyggnadsfält, avlastningsbord: Stålplåt Handtag, dekorplåtar: Plast Dörrplåtar: Aluminium Fönster: Säkerhetsglas
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
General colour	RAL 7035
Färg	Skåp, dörr, dekorplåtar, avlastningsbord: RAL 7035 Handtag: RAL 7015 Monitorfält, dörrmellandel: RAL 7015

# Features

Leveransens omfattning	Skåp, dörr, bakdörr Bottenplåtar Glasdörr upptill Pulpetpåbyggnad Hyllplan
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.600 mm Djup: 636 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Max. tangentbordsmått (BxHxD)	540 x 40 x 175 mm
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	87,5 kg
Bruttovikt	94,2 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	363,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivning	PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, desk section, component shelf

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

# Approvals

---

Certificates

Ytbehandling

---

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK