

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5368.000 PC-skåpsystem

State: 2026-04-01 (Source: [rittal.com/se-sv](https://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5368.000 - PC-skåpsystem

Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Med bästa möjliga användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.

## Features

|                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr.                            | PC 5368.000                                                                                                                                                                                                            |
| Utförande                           | med glasdörr upptill, tangentbordslåda och hyllplan                                                                                                                                                                    |
| Produktbeskrivning                  | Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Med bästa möjliga användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst. |
| Material                            | Skåp, dörr, bakdörr, inbygggnadsfält, avlastningsbord: Stålplåt<br>Handtag, dekorplåtar: Plast<br>Dörrplåtar: Aluminium<br>Fönster: Säkerhetsglas                                                                      |
| Ytbehandling                        | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack<br>Inbygggnadsfält, avlastningsbord: pulverlackerat                                                                                            |
| Färg                                | Skåp, dörr, dekorplåtar, avlastningsbord: RAL 7035<br>Handtag: liknar RAL 9006<br>Monitorfält, dörrmellandel: RAL 7015                                                                                                 |
| Leveransens omfattning              | Skåp, dörr, bakdörr<br>Glasdörr upptill<br>Tangentbordslåda<br>Hyllplan                                                                                                                                                |
| Dimension                           | Bredd: 600 mm<br>Höjd: 1.600 mm<br>Djup: 836 mm                                                                                                                                                                        |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                  |
| Kapslingsklass NEMA                 | NEMA 12                                                                                                                                                                                                                |
| Max. tangentbordsmått (BxHxD)       | 480 x 70 x 260 mm                                                                                                                                                                                                      |

## Features

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundmaterial      | Stålplåt                                                                                         |
| Förpackningsenhet  | 1 st.                                                                                            |
| Nettovikt          | 106 kg                                                                                           |
| Bruttovikt         | 111 kg                                                                                           |
| Tullvarukod        | 94032080                                                                                         |
| ECLASS 8.0         | 27180501                                                                                         |
| Produktbeskrivning | PC PC-skåpsystem BHD: 600x1600x836 mm stålplåt, med glasdörr upptill, tangentbordslåda, hyllplan |

## Approvals

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)                                  |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |