

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5823.600

## Kapslingssystem VX SE

State: 2026-04-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5823.600 - Kapslingsystem VX SE

Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Kan byggas ut systemkompatibelt med tillbehören till VX25. Ökar effektiviteten, eftersom inga sidogavlar behöver monteras och stora skåpbredder kan ersätta mindre ihopbyggnader.



## Features

Art. nr.	SE 5823.600
Material	Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr: Stålplåt, 2,0 mm Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Skåp, dörr och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade utvändigt, strukturlack Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035

# Features

Leveransens omfattning	Slutet skåp uppe och på sidan Dörr(ar) På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster Montageplåt Bottenplåtar Avtagbart bakstycke Lås: 3 mm dubbellås 2 montageskenor 18 x 39 mm Bakstycke, 1-delat
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 300 mm
Mått för montageplåt (B x H)	699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 2 Typ 3 Type 3R Typ 12
IK-kod	IK10
Antal dörrar	1
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	119,41 kg
Bruttovikt	128,6 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	491,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261

# Features

---

ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	VX SE free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x300 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front

---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Ytbehandling Kapslingsklass
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration

---